

	Object: Canovision E 110 Museum: Heimatmuseum Alten Auenweg 38 (Städtisches Klinikum) 06847 Dessau-Roßlau 0340-5011153; 0340-5196396 museum@dessau-alten.de Collection: Film- und Fototechnik Inventory number: FT61
--	--

Description

Video Camcorder 8 mm

Videoaufzeichnung System 2 rotierende Köpfe, spiralförmige Scansystem (PAL)

-Luminanzsignal: FM-Azimet-Aufnahme

-Chrominanz-Signal: konvertiert Hilfsträgers Phase-Shift-Aufnahme

Audio-Aufzeichnung System Frequency multiplexing System (Hi-Fi Stereo)

TV-System PAL-System

Band format8 Videokassette

Band-Speed 20.051 mm/s (bei SP-Modus), 10.029 mm/s (bei LP-Modus)

Maximale Aufnahme time 90 min, bei SP-Modus 180 min, bei LP-Modus (mit einer 90-Minuten-Kassette)

Schneller Vor-/Rücklauf Time Approx. 6 min 30 s (mit einer 90-Minuten-Kassette)

Bild sensor 1/3 "CCD (Charge - Coupled Device), 320.000 Pixel (300.000 Pixel effektiv)

Viewfinder 0.6 "Monochrome elektronischer Sucher

Integrierte Microphone Directional Stereo-Mikrofon (90-Grad-Winkel einstellbar)

Lens 6.7 - 67 mm Brennweite, 12 Gruppen 13 Linsen, Filterdurchmesser: 37 mm, P = 0,75;
minimale Distanz schießen: 60 cm

Konzentration System Active 3-Punkt-Autofokus mit Infrarot Strahl

Minimale Illumination 25 lx

Beleuchtung range 25 lx-100.000 lx

Aperture Auto-Iris-Servo-system

Ausgang (Ebene/Impedanz) Video/Audio-Ausgang Terminal RCA-Pin-Buchse

Video-Ausgang terminal 1 Vp-p/75 Ohm

Audio-Ausgabe-Terminal-10 dBv (bei 3 kOhm Last)

Externes Mikrofon-terminal 2.5 mm-Mini-Buchse

Macht supply 6V DC

Macht Consumptionindistinct (Weiterleitung), 7,2 W (AF-Modus)

Betriebstemperatur range 32-104 °F (0-40 °C)

Basic data

Material/Technique:

Kunststoff

Measurements:

110 mm x 125 mm x 302 mm, Gewicht 980 g

Events

Created	When	1990
	Who	Canon Inc.
	Where	Tokyo

Keywords

- Canon (Marke)
- Cinematic technique
- Videocamcorder